

DISQUES À TRONÇONNER SPEED POUR INOX

SPEED



Spécifique.

Norme :

Conforme à la norme EN 12 413.

Label OSA.

Conforme au décret 2003 - 158.

Caractéristiques :

- Gamme tendre spécialement adaptée aux épaisseurs fines.

Avantages :

- Coupe extrêmement rapide.
- Grande précision de coupe.
- Peu de bavure.
- Sa structure renforcée permet de travailler sans vibration.

Domaine d'application :

Performant pour l'inox.

Idéal pour la découpe de tôles, de tubes, de profils, de câbles.

Préconisé pour les serrureries, les chaudronneries, les constructions métalliques et les bardages.

Mode d'emploi :

La pièce doit être obligatoirement bridée lors de la coupe.

Ne pas utiliser ces disques pour ébarber ou ébavurer.

Vitesse de rotation maximale : 80 m/s.



Produits associés :

Meuleuses

Antibruit

Lunettes - Ecrans

Gants

Chaussures de sécurité

Diam. x epais.	Alésage mm	Moyeu	Spécification	Vitesse de rotation max. tr/min	Art. N°	Condit.
115 x 0,8	22,23		5A 60 P3 BF	13 300	0664 131 148	25
115 x 1,0	22,23		5A 60 P3 BF	13 300	0664 131 150	25
115 x 1,6	22,23		5 A 60 P3 BF	13 300	0664 131 151	25
125 x 0,8	22,23		5 A 60 T3 BF	12 200	0664 131 248	25
125 x 1,0	22,23		5A 60 T3 BF	12 200	0664 131 250	25
125 x 1,6	22,23		5A 60 T3 BF	12 200	0664 131 251	25
230 x 1,9	22,23		5A 36 P3 BF	6 600	0664 132 301	25
230 x 2,5	22,23		5A 36 P3 BF	6 600	0664 132 302	25