

CISAILLE À TÔLE DÉMULTIPLIÉE CHANTOURNEUSE

Réduisant les efforts de coupe.



Caractéristiques et avantages :

- Lames forgées, traitées, rectifiées.
- Tranchants cémentés par induction.
- Tranchants en HSS.
- Branches ergonomiques avec revêtement antidérapant.
- Poignée supérieure bombée bi-matière, avec garde.
- Branches en acier résistant, zinguées.
- Ressort d'ouverture automatique, intégré.
- Nouvelle géométrie des tranchants et des lames évitant tout glissement même sans micro-dentelures.
- Double démultiplication pour une plus grande puissance de coupe.
- Coupe régulière et précise pour éviter toute déformation des tôles.
- Verrouillage de sécurité.
- Butée anti-pincement.
- Pour les cisailles spécial Inox, les tranchants sont en acier renforcé et sont spécialement adaptés pour couper l'inox.

Photo N°	Utilisation	Exécution	Capacité de coupe tôle mm	Long. mm	Poids g	Art. N°	Condit.
①	Coupe longue et continue	Coupe droite	1,8	260	495	0713 03 100	1
①	Coupe longue et continue	Coupe gauche	1,8	260	495	0713 03 110	1
②	Coupe courte et continue	Coupe droite	1,8	260	490	0713 03 115	1
②	Coupe courte et continue	Coupe gauche	1,8	260	490	0713 03 120	1
③	Coupe longue et continue spécial inox*	Coupe droite	1,8	260	490	0713 03 130	1
③	Coupe longue et continue spécial inox*	Coupe gauche	1,8	260	490	0713 03 135	1

Pièces de rechange :

Désignation	Art. N°	Condit.
Assortiment pour cisaille chantourneuse (1 ressort, 2 rondelles-ressort, 2 vis et 1 boulon)	0713 03 50	1

Produits associés :

Caisse à outils
Lunettes - Ecrans
Gants