

## MARTEAU MANCHE FIBRE DE VERRE

Type allemand.



### Domaine d'application :

Outils de frappe universelle.

Dimension de la tête de frappe mm	Longueur mm	Poids g	Art. N°	Condit.
23 x 23	285	300	<b>0714 731 930</b>	<b>1</b>
27 x 27	300	500	<b>0714 731 950</b>	<b>1</b>
33 x 33	320	800	<b>0714 731 980</b>	<b>1</b>

Désignation	Marteau 1 Poids g	Marteau 2 Poids g	Marteau 3 Poids g	Art. N°	Condit.
Lot de 3 marteaux	300	500	800	<b>0714 731 933</b>	<b>1</b>

### Norme :

Conforme à la norme DIN 1041.

### Caractéristiques :

- Manche en fibre de verre.
- Revêtement antidérapant en élastomère.
- Forme ergonomique du manche pourvu de nervures d'aérations : procure un grand confort d'utilisation et une parfaite prise en main.
- Liaison tête/manche indémontable : garantie d'une sécurité accrue.
- Tête du marteau forgée en acier spécial bénéficiant d'un traitement thermique très élaboré : garantie d'une résistance exceptionnelle de la surface de frappe.
- Face de frappe et panne polies.

### Avantages :

- Manche incassable offrant une résistance exceptionnelle aux chocs tout en restant flexible.
- Le revêtement antidérapant en élastomère assure un confort tactile appréciable et diminue considérablement les vibrations.
- Procure un grand confort d'utilisation et une parfaite prise en main.
- Garantie d'une sécurité accrue.
- Garantie d'une résistance exceptionnelle de la surface de frappe.

### Produits associés :

**Chasse-pointe**