

PERCEUSE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE MKB 35



MASTERfleet



Machine de carottage équipée d'un aimant puissant pour percer directement sur les supports métalliques épais.

Art. N° 5709 200 1

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

- Idéale pour une utilisation mobile :
 - corps compact et poignée en aluminium.
- Travail sécurisé :
 - l'électro-aimant permet de fixer la machine sur des supports métalliques en toute sûreté.
- Légère et robuste :
 - machine facile à transporter et prévue pour les chantiers de construction.
- Travail simple et confortable :
 - câble long de 5 m qui permet de se déplacer aisément sans rallonge,
 - gaine du câble en polyuréthane qui résiste aux impacts et qui reste flexible en cas de températures basses.
- Machine prête à l'emploi :
 - pas de perte de temps pour le montage de la manivelle, la machine peut être rangée directement dans le coffret ORSY 8.4.3. avec les poignées vissées.

Domaine d'application :

Perçage et fraisage de poteaux ou de poutres dans la construction métallique.

Utilisable également en atelier de métallerie pour des supports à forme non courante, des perçages spécifiques ou des séries complémentaires de petits trous.

Contenu :

Désignation	Art. N°	Condit.
Perceuse électro-magnétique MKB 35	-	1
Poignée pour manivelle	5809 200 039	3
Réservoir huile de coupe	5809 201 056	1
Sangle d'arrimage (longueur 1,5 m)	-	1
Clé mâle coudée six pans 2,5 mm	0715 31 37	1
Clé mâle coudée six pans 4,0 mm	0715 31 39	1
Notice d'utilisation	-	1
Coffret ORSY vide opaque 8.4.3	5581 012 000	1

Données techniques :

Modèle	MKB 35
Tension	230 V / 50-60 Hz
Classe de protection	□ / II
Puissance absorbée	1100 W
Vitesse de rotation à vide	450 tours/min.
Force de perçage	2100 N (Ø 10 mm)
Force de l'aimant	9000 N
Emmanchement	Weldon 19 mm
Diamètre de perçage	1 à 6 mm (foret DIN 338) / 6 à 13 mm (foret DIN 1897) / 12 à 35 mm (couronne)
Profondeur de perçage maxi	50 mm
Diamètre de fraisage	10 à 40 mm
Course	120 mm
Niveau de bruit	92 dB(A)
Dimensions (long. x ép. x haut.)	340 x 170 x 340 mm
Longueur de câble	5 m
Poids	10 kg



Produits associés :

Fraises à carotter HSS

Huile de coupe plus 5 litres

Gants - Lunettes - Arceaux anti-bruit