

## Lunettes de protection Cetus®S

**Protection parfaite associée à un style décontracté, dynamique et à la mode, idéal pour les petites têtes**

**Protection parfaite des yeux**

**Technologie de verre spéciale avec traitement de qualité supérieure**

- Champ de vision sans distorsion
- Traitement des verres extérieurs pour une résistance élevée aux rayures et traitement intérieur antibuée permanent
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)



**Technologie de branches innovante**

Extrêmement confortable et ajustement parfait grâce aux branches souples à deux composants



Illustration uniquement

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
| Protection UV                    | 400nm         |
| Résistance mécanique             | F (45m/s)     |

|   | Couleur de la vitre de protection | Norme EN | Marquage de l'écran de protection | Poids du produit (par pièce) | Art. N°             | Condit. |
|---|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------|
|  | Clair                             | 166, 170 | 2C-1,2 W 1 FTKN                   | 59 g                         | <b>0899 102 324</b> | 1       |
|  | Gris                              | 166, 172 | 5-2,5 W 1 FTKN                    | 41 g                         | <b>0899 102 325</b> | 1       |