

## Nettoyant universel auto

**Concentré nettoyant écologique pour nettoyage de base lors du traitement professionnel des véhicules**

### Hautes performances de nettoyage

- Elimine rapidement et totalement les saletés de voirie, les traces d'huile, de graisse et autres salissures
- Peut être appliqué à la main ou avec un appareil HP

### Concentré

- Peut être adapté à des types de contamination particuliers
- Utilisation économique
- Rendement élevé
- Faible coût

### Les huiles et les graisses sont imprégnées et séparées

- Séparation rapide conformément à la norme écologique allemande Test B 5105
- L'eau de lavage obtenue peut être séparée facilement via le séparateur d'huile légère

### Compatibilité matérielle optimisée

**Sans phosphate ni solvants organiques volatils.  
Sans AOX.**

- Réduction des risques potentiels en cas d'utilisation quotidienne
- Réduit la pollution
- Conforme aux normes locales concernant les eaux usées
- Le produit n'est pas étiqueté conformément à la réglementation (CE) N° 1272/2008 (décret CLP)

### Biodégradable

Tensioactifs totalement biodégradables conformément à la réglementation (CE) N° 648/2004 (relative aux détergents)

### Sans silicone



Contenu	20 L
Type de récipient	Bidon
Odeur/parfum	Doux
Couleur	Bleu
Valeur de pH/conditions	8,5/non dilué
Sans AOX	Oui
Sans silicone	Oui
Sans phosphate	Oui
Biodégradabilité	Oui

**Art. N° 0893 475 1**

Condit.: 1

## Détails/application

Selon le degré d'encrassement, diluer le nettoyant avec de l'eau et le pulvériser sur les surfaces encrassées des véhicules. Laisser agir quelques minutes, puis rincer la surface à l'eau claire. En cas de salissures tenaces, stimuler l'effet de nettoyage avec une éponge ou un pinceau. Répéter l'opération si nécessaire.



## Mode d'emploi

### Tableau de mélange :

- Encrassement : normal  
Application manuelle : 1:20  
Appareil HP : 2-3%
- Encrassement : sévère  
Application manuelle : 1:5  
Appareil HP : 3-5%

## Indication

Ne pas pulvériser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. Ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.

Produits associés pour	Désignation	Art. N°
0893 475 1	Robinet DN 60 Robinet en plastique avec raccord DN 60 pour bidon en plastique de 20 l et fût en plastique de 60 l	<b>0891 302 03</b>
	Canon à mousse	<b>0891 612</b>