

## Cosse électrique à sertir, connecteur bout-à-bout

### Isolation PVC

Section de câble min./max.	4-6 mm <sup>2</sup>
Couleur	Jaune
Longueur	27 mm
Tension nominale max.	600 V/CA
Température d'utilisation min./max.	-10 à 75 °C
Matériau	Cuivre
Finition	Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant
Matériau isolant	Polychlorure de vinyl
Sans halogène	Non
Sans silicone	Non



Illustration uniquement

### Art. N° 0558 927 4

Condit.: 100 / 300

Compatible avec système de stockage ORSY

### Détails/application

Pour conducteurs en cuivre à fils fins et ultra fins

### Indication

L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).

Produits associés		Art. N°
Pince à sertir pour connecteurs isolés		0714 106 111
Pince à dénuder auto-réglable automatique		0714 109 010
Produits associés pour	Désignation	Art. N°
0558 927 4	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 597