

## Pince universelle DIN ISO 5746

### Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

- Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises
- Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais
- Manche ergonomique et antidérapant bimatière avec profil étroit pour une utilisation confortable et un transfert de force optimal
- Lames de précision à trempage par induction
- Orifice bruni pour la préhension de matériaux ronds
- Surface : Entièrement meulée et chromée
- Joint : Charnière entrepassée



Finition	Chromé
Matière	Acier
Matière de la poignée	Plastique bimatière
Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre	16 mm <sup>2</sup>
ISO	5746

Longueur (L)	Capacité de coupe max. fil mi-dur	Capacité de coupe max. fil dur	Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre	Longueur en pouces (L)	Art. N°	Condit.
160 mm	3,1 mm	2 mm	10 mm	6-1/2 in	<b>0714 01 554</b>	1/10
180 mm	3,4 mm	2,2 mm	12 mm	7 in	<b>0714 01 555</b>	1/10
200 mm	3,8 mm	2,5 mm	13 mm	8 in	<b>0714 01 556</b>	1/10

### Détails/application

