

## Cosse électrique à sertir, cosse à œil

### Isolation PVC

Tension nominale max.	600 V/CA
Température d'utilisation min./max.	-10 à 75 °C
Matière	Cuivre
Finition	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant
Matériau isolant	Polychlorure de vinyl
Sans halogène	Non
Sans silicone	Non



Section de câble min./max.	Couleur	Diamètre intérieur de la bride	Art. N°	Condit.
0,5-1 mm <sup>2</sup>	Rouge	M3	<b>0558 900 1</b>	100
0,5-1 mm <sup>2</sup>	Rouge	M4	<b>0558 901 1</b>	100/300
0,5-1 mm <sup>2</sup>	Rouge	M6	<b>0558 903 1</b>	100/500
0,5-1 mm <sup>2</sup>	Rouge	M10	<b>0558 904 11</b>	100
1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Bleu	M3.5	<b>0558 907 2</b>	100
1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Bleu	M4	<b>0558 908 2</b>	100/300
1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Bleu	M5	<b>0558 909 2</b>	100/300
1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Bleu	M6	<b>0558 910 2</b>	100/300/500
1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Bleu	M8	<b>0558 911 2</b>	100
1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Bleu	M10	<b>0558 912 2</b>	100
4-6 mm <sup>2</sup>	Jaune	M4	<b>0558 914 4</b>	100
4-6 mm <sup>2</sup>	Jaune	M5	<b>0558 915 4</b>	100/300
4-6 mm <sup>2</sup>	Jaune	M6	<b>0558 916 4</b>	100/300
4-6 mm <sup>2</sup>	Jaune	M8	<b>0558 917 4</b>	100/300
4-6 mm <sup>2</sup>	Jaune	M10	<b>0558 918 4</b>	100
4-6 mm <sup>2</sup>	Jaune	M12	<b>0558 919 4</b>	50/100

Compatible avec système de stockage ORSY

### Détails/application

Pour conducteurs en cuivre à fils fins et ultra fins

### Indication

L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).

Produits associés	Art. N°
Pince à sertir pour connecteurs isolés	<b>0714 106 111</b>
Pince à dénuder auto-réglable automatique	<b>0714 109 010</b>

<b>Produits associés pour</b>	<b>Désignation</b>	<b>Art. N°</b>
0558 900 1	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>
0558 901 1	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>
0558 903 1	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>
0558 904 11	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>
0558 907 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>
0558 908 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>
0558 909 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>
0558 910 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>
0558 911 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>
0558 912 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>
0558 914 4	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 597</b>
0558 915 4	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 597</b>
0558 916 4	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 597</b>
0558 917 4	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 597</b>
0558 918 4	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 597</b>
0558 919 4	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 597</b>