

PERCEUSE-VISSEUSE ÉLECTRIQUE BS 13-SEC POWER

Perceuse-visseuse compacte et puissante pour travailler à des couples très élevés, par exemple pour des trous de grand diamètre, le vissage en série et les travaux de mélange

Couple important et durée de vie élevée

Démultiplication en 3 étapes

Protection de l'utilisateur et du moteur

Démarrage progressif

Electronique constante

Pour une rotation élevée constante sur toute la plage de vitesses et de charges

Réglage électronique du couple

La machine s'éteint dès qu'un couple sélectionné est atteint

Rotation droite/gauche

Le basculement direct des balais de charbon permet de disposer du même couple dans les deux sens de rotation

Les câbles défectueux peuvent être facilement remplacés

Système de changement de câble

- Tension nominale: 230 V/CA
- Puissance d'entrée: 1200 W
- Régime de ralenti min./max.: 70-530 tr/min
- Couple max. dur/souple: 110 / 65 Nm
- Ouverture du mandrin mini/maxi: 1,5-13 mm
- Diamètre de perçage maxi dans l'acier: 16 mm
- Poids de la machine: 2,7 kg
- Longueur de câble: 4 m

N° article	Condit.
0702 315 27	1

Indication

Dimensions maximales des vis ASSY dans le bois tendre

12 x 500 mm avec filetage partiel, 10 x 400 mm avec filetage total

Domaine d'application

Perçage, vissage et mélange

