

## Lunettes de protection Wega®

### Lunettes de protection sportive avec monture intégrale enveloppante

#### Technologie à deux composants pour un haut niveau de protection et un confort optimal

- Protègent en toute sécurité les yeux contre les impacts à faible énergie
- S'adaptent à la forme du visage de chaque utilisateur pour un confort optimal et une protection parfaite

#### Allie les caractéristiques des lunettes de protection et des masques de protection à vision panoramique

Ajustement parfait grâce aux branches inclinables et réglables en longueur

#### Revêtement haute qualité du verre :

- Extérieur extrêmement résistant aux rayures
- Intérieur avec revêtement antibuée permanent

#### Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)



|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Couleur de la vitre de protection | Clair          |
| Matière de l'écran de protection  | Polycarbonate  |
| Protection UV                     | 400nm          |
| Norme EN                          | 166, 170       |
| Résistance mécanique              | F (45m/s)      |
| Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 BKN |
| Poids du produit (par pièce)      | 49 g           |

#### Art. N° 0899 102 115

Condit.: 1

#### Détails/application

Grâce à leur polyvalence, les lunettes de protection Wega® sont idéales pour de multiples domaines d'application. Des travaux de meulage et de fraisage aux applications impliquant une grande quantité de poussière et de particules en passant par la protection contre le vent en cas de travail à l'extérieur, le modèle Wega® est un compagnon extrêmement fiable. La protection de l'utilisateur est assurée en association avec d'autres équipements de protection individuelle.

