

Lunettes de protection Cetus®

Protection optimale associée à un style sportif, dynamique et élégant

Protection parfaite des yeux

Traitement spécial des verres avec un revêtement de qualité supérieure

- Champ de vision sans distorsion
- Traitement des verres extérieurs pour une résistance élevée aux rayures et traitement intérieur antibuée permanent
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)



Technologie de branches innovante

Excellent confort d'utilisation et ajustement parfait grâce aux branches flexibles à deux composants



Illustration uniquement

Matière de l'écran de protection	Polycarbonate
Protection UV	400nm
Résistance mécanique	F (45m/s)

	Couleur de la vitre de protection	Norme EN	Marquage de l'écran de protection	Poids du produit (par pièce)	Art. N°	Condit.
	Clair	166, 170	2C-1,2 W 1 FT	29,9 g	0899 102 320	1
	Gris	166, 172	5-2,5 W 1 FTKN	30,2 g	0899 102 321	1

Détails/application

