

## Flexible thermorétractable à paroi mince

Coefficient de rétraction 2:1, sans adhésif interne

Longueur : 100 mm



Illustration uniquement

Couleur	Noir
Longueur	100 mm
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Température d'utilisation min./max.	-55 à 135 °C
Température de rétraction min.	90 °C
Matière	Polyoléfine
Faiblement inflammable	Oui

Diamètre	Diamètre (rétracté)	Épaisseur de paroi après rétrécissement	Art. N°	Condit.
2,4 mm	1,2 mm	0,43 mm	<b>0771 002 40</b>	50
3,2 mm	1,6 mm	0,43 mm	<b>0771 003 20</b>	50
4,8 mm	2,4 mm	0,43 mm	<b>0771 004 80</b>	50
6,4 mm	3,2 mm	0,56 mm	<b>0771 006 40</b>	50
9,5 mm	4,8 mm	0,56 mm	<b>0771 009 50</b>	25
12,7 mm	6,4 mm	0,56 mm	<b>0771 012 70</b>	25
19 mm	9,5 mm	0,69 mm	<b>0771 019 00</b>	25
25,4 mm	12,7 mm	0,76 mm	<b>0771 025 40</b>	25

## Preuve de la performance

UL 224

