

Scie circulaire à batterie HKS 12-A

Scie circulaire 12 V extrêmement compacte et pratique, rapide et efficace. Pour le sciage du bois. La capacité de la batterie peut être sélectionnée librement grâce au système PICK YOUR POWER.

Travail confortable et sans effort

Forme extrêmement compacte et ergonomique

Idéale pour réaliser des coupes précises

La semelle en aluminium robuste, associé au rail de guidage correspondant et à la butée parallèle fournie, permet une coupe très précise

Fonctionnement sans poussière

La sciure est évacuée par le carter d'aspiration raccordé à un aspirateur industriel

Batterie Li-ion

Grande autonomie ; le témoin de charge de la batterie, pratique, indique en permanence la charge restante

La zone de travail est toujours bien éclairée

Lampe à LED

Compatible avec toutes les machines à batterie

Li-Ion 10,8 V et 12 V



Tension nominale	12 V/CC
Vitesse à vide max.	1400 tr/min
Adapté au diamètre de l'alésage	15 mm
Diamètre de la lame de scie	85 mm
Profondeur de coupe à 90° max.	26,5 mm
Profondeur de coupe à 45° max.	17 mm
Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base	167 x 88 mm
Poids de la machine avec batterie	1,4 kg

Nombre de batteries	Capacité de la batterie	Art. N°	Condit.
0 PCS	0 Ah	5700 134 000	1
2 PCS	2 Ah	5700 134 002	1



Détails/application



Produits associés	Art. N°
Manchon raccord universel clipsable	0702 400 043
Raccord universel pour l'extraction de la poussière	0702 400 247
Manchon de raccord universel	0702 400 249
Serre-joint à vis pour scie circulaire	0702 155 2
Connecteur pour scie circulaire	0702 157 003
Rail de guidage pour scie circulaire	0702 157 004
Batterie Li-Ion 12 V LI 4 Ah	5700 996 400