

## LUSTREUSE PNEUMATIQUE DMP 25

**Mini lustreuse à air comprimé pour la réparation des dommages de peinture mineurs**

### Confortable et antidérapante

Poignée ergonomique caoutchoutée

**Travail sans fatigue, convient parfaitement pour une utilisation dans des espaces confinés**

Légère et compacte

### S'adapte à la tâche à réaliser

Avec régulateur de vitesse

**Pas d'échappement d'air dans la zone de travail**

Sortie d'air insonorisée à l'extrémité de la poignée

### Confort d'utilisation optimisé

Valve de réglage grande et pratique

- Régime de ralenti max.: 2500 tr/min
- Puissance débitée: 224 W
- Consommation d'air: 113 L/min
- Poids de la machine: 0,5 kg



N° article	Condit.
0703 233 0	1

Carton individuel

### Produits associés

	N° article
Plateau de ponçage Velcro M6.	0586 585 050

Contenu Art. N°	Designation	N° article	Quantité
0703 233 0	Plateau de ponçage Velcro M6.	0586 585 075	1
	Clé à fourche	0709 234 028	1

### Indication

Raccord mâle non inclus

### Mode d'emploi

#### Confortable et antidérapante

Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc

**Travail sans fatigue, convient parfaitement pour une utilisation dans des espaces confinés**

Légère et compacte

#### S'adapte à la tâche à réaliser

Avec variateur de vitesse

**Pas d'échappement d'air dans la zone de travail**

Sortie d'air insonorisée à l'extrémité de la poignée

#### Confort d'utilisation optimisé

Valve de réglage grande et pratique

**Application picture**

