

Vis avec rondelle d'étanchéité

Acier inoxydable A2 cuivré, avec empreinte TX

Matériau :

- Vis A2
- Disque A2

Joint : EPDM

Empreinte : TX 25



Diamètre de rondelle (ds)	15 mm
Matière	Acier inoxydable A2
Finition	Cuivré
Matière de la rondelle	Acier inoxydable A2
Finition rondelle	Cuivre
Matière rondelle d'étanchéité	EPDM
Empreinte intérieure	TX25
Niveau de brillance	Brillant

Diamètre nominal (d)	Longueur (l ₁)	Longueur filetée (b)	Diamètre nominal x longueur x longueur de filetage de vis	N° article	Condit.
4,5 mm	19 mm	19 mm	4,5 x 19 x 19 mm	0238 901 019	200
4,5 mm	25 mm	25 mm	4,5 x 25 x 25 mm	0238 901 025	200
4,5 mm	35 mm	35 mm	4,5 x 35 x 35 mm	0238 901 035	1/200
4,5 mm	45 mm	45 mm	4,5 x 45 x 45 mm	0238 901 045	200
4,5 mm	60 mm	60 mm	4,5 x 60 x 60 mm	0238 901 060	100
4,5 mm	80 mm	80 mm	4,5 x 80 x 80 mm	0238 901 080	100
4,5 mm	100 mm	100 mm	4,5 x 100 x 100 mm	0238 901 100	100
4,5 mm	120 mm	120 mm	4,5 x 120 x 120 mm	0238 901 120	100
4,5 mm	150 mm	150 mm	4,5 x 150 x 150 mm	0238 901 150	100
5 mm	180 mm	180 mm	5 x 180 x 180 mm	0238 901 180	100

Compatible avec ORSY®