

## Coffret de cosses non isolées 1200 pièces Sysko

### 1 200 pièces dans système de rangement à compartiments

- Conforme DIN 46228 Partie 1
- Certification UL et CSA


Dimensions du système	4.4.1
-----------------------	-------

**Art. N° 5964 055 700**

Condit.: 1



**ORSY**



4.4.1

### Détails/application

Pour conducteurs à fils fins et superfins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6

Contenu pour la réf. 5964 055 700		
Désignation	Art. N°	Quantité
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 0,5 mm <sup>2</sup> , 6 mm	<b>0557 600 506</b>	100
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 0,75 mm <sup>2</sup> , 6 mm	<b>0557 600 706</b>	100
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 0,75 mm <sup>2</sup> , 10 mm	<b>0557 600 710</b>	100
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 1,0 mm <sup>2</sup> , 6 mm	<b>0557 601 006</b>	100
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 1,0 mm <sup>2</sup> , 10 mm	<b>0557 601 010</b>	100
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 1,5 mm <sup>2</sup> , 7 mm	<b>0557 601 507</b>	100
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 1,5 mm <sup>2</sup> , 10 mm	<b>0557 601 510</b>	100
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 1,5 mm <sup>2</sup> , 12 mm	<b>0557 601 512</b>	100
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 2,5 mm <sup>2</sup> , 7 mm	<b>0557 602 507</b>	100
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 2,5 mm <sup>2</sup> , 12 mm	<b>0557 602 512</b>	100
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 4,0 mm <sup>2</sup> , 12 mm	<b>0557 604 012</b>	100
Embout de câblage non isolé certifié UL/CSA 10,0 mm <sup>2</sup> , 18 mm	<b>0557 610 018</b>	100
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1 12-fach	<b>5581 003 003</b>	1
Système de rangement à compartiments 4.4.1	<b>5581 020 000</b>	1

Produits associés	Art. N°
Pince à sertir avec chargement parallèle 0,08-16 mm <sup>2</sup>	<b>0714 107 162</b>
Pince à sertir avec chargement frontal 0,08-16 mm <sup>2</sup>	<b>0714 107 182</b>
Pince à dénuder auto-réglable automatique 0,03-10 mm <sup>2</sup>	<b>0714 109 010</b>