

Perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A multi

Perceuse-visseuse sur batterie compacte et extrêmement polyvalente grâce aux cinq options disponibles. Idéale pour toutes les applications régulières de vissage et de perçage. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Extrêmement polyvalente

- Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm
- Le renvoi d'angle est réglable sur 16 positions (360°) sans être démonté et peut être facilement combiné avec les 3 autres emmanchements.
- Le renvoi d'angle est réglable sur 16 positions (360°) sans être démonté et convient au serrage simple de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6) avec le porte-embout universel à blocage 1/4».

Serrage facile de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6)

Porte-embout universel à blocage 1/4»

Travail confortable et peu fatigant, même au-dessus de la tête et dans les zones difficiles d'accès ou confinées

Compacte, légère et ergonomique

Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V




Illustration uniquement

Tension nominale	12 V/DC
Vitesse à vide 1-2 min./max.	0-400/0-1300 tr/min
Couple de serrage vissage dur/tendre max.	30/15 Nm
Capacité de la batterie	2 Ah
Diamètre de perçage acier max.	10 mm
Diamètre de perçage bois max.	19 mm
Poids de la machine avec batterie	0,8 kg

Art. N°	5700 131 000	5700 131 002	5700 121 01	5700 121 2
Condit.	1	1	1	1
Ouverture du mandrin min./max.	6,3-6,3 mm	6,3-6,3 mm	1-10 mm	1-10 mm
Nombre de batteries	2 PCS	2 PCS	0 PCS	2 PCS
Diamètre de perçage aluminium max.			10 mm	10 mm
Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal				10 mm
Diamètre de vis max.			7 mm	7 mm
Longueur	143 mm	143 mm	178 mm	178 mm
Hauteur	178 mm	178 mm	132 mm	132 mm



PICK YOUR POWER



8.4.2

Contenu pour la réf. 5700 131 000		
Désignation	Art. N°	Quantité
Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm	5700 121 001	1
Porte-embout universel 1/4 pouce	5700 121 002	1
Mandrin d'angle droit	5700 121 003	1
Porte-embout excentrique	5700 121 004	1
Contenu pour la réf. 5700 131 002		
Désignation	Art. N°	Quantité
Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm	5700 121 001	1
Porte-embout universel 1/4 pouce	5700 121 002	1
Mandrin d'angle droit	5700 121 003	1
Porte-embout excentrique	5700 121 004	1
Batterie Li-Ion 12 V LI 2 Ah	5700 139 002	2
Chargeur 12 volts AL 40-LI 12 V	5700 139 400	1
Contenu pour la réf. 5700 121 01		
Désignation	Art. N°	Quantité
Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm	5700 121 001	1
Porte-embout universel 1/4 pouce	5700 121 002	1
Mandrin d'angle droit	5700 121 003	1
Porte-embout excentrique	5700 121 004	1
Système de rangement à compartiments 8.4.2	5581 011 000	1
Contenu pour la réf. 5700 121 2		
Désignation	Art. N°	Quantité
Batterie Li-Ion 12 V LI 2 Ah		2
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI	5700 896	1
Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm	5700 121 001	1
Porte-embout universel 1/4 pouce	5700 121 002	1
Mandrin d'angle droit	5700 121 003	1
Porte-embout excentrique	5700 121 004	1
Système de rangement à compartiments 8.4.2	5581 011 000	1

Produits associés		Art. N°
Kit d'embouts avec attache métallique pour ceinture		0614 203
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs		0624 000 001
Coffret de 10 forets à bois HSCo		0650 810 001

Produits associés pour	Désignation	Art. N°
5700 121 01	Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI	5700 896
	Batterie Li-Ion 12 V LI 4 Ah	5700 996 400
	Powerpack Li-ion 12 V avec 1 chargeur et 2 batteries 4 Ah	5703 200 140
5700 121 2	Batterie Li-Ion 12 V LI 4 Ah	5700 996 400
	Powerpack Li-ion 12 V avec 1 chargeur et 2 batteries 4 Ah	5703 200 140