

Lunettes de protection Cetus® X-treme 65KB

Une protection exceptionnelle associée à une conception classique

Augmentation du contraste

Visibilité optimale même dans des conditions d'éclairage diffuses et changeantes

Réduction de la lumière bleue

Protège contre les rayons nocifs de lumière bleue (éclairage LED)

Légèrement teinté - 65 % de transmission

Parfaite protection des yeux grâce aux composants directement reliés aux verres

Technologie de verre spéciale avec revêtement de qualité supérieure

- Vue sans distorsion
- Les panneaux extérieurs sont extrêmement résistants aux rayures et les panneaux intérieurs présentent un revêtement antibuée permanent
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)

Excellent confort d'utilisation et ajustement parfait

Pont de nez souple à 2 composants



Matière de l'écran de protection	Polycarbonate
Protection UV	400nm
Norme EN	166, 172
Résistance mécanique	F (45m/s)
Design	Augmentation du contraste, Réduction de la lumière bleue
Marquage de l'écran de protection	5-2,5 W 1 FTKN
Poids du produit (par pièce)	27 g

Art. N° 0899 102 382

Condit.: 1