

## ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE 12 L TSS 12 COMPACT

### Aspirateur compact et puissant pour les applications de nettoyage à sec des bâtiments

- Aspirateur de 62 dB(A) puissant et silencieux pour les zones sensibles au bruit, pour une utilisation même pendant les heures de bureau
- Conception extrêmement compacte grâce au support pratique qui permet de ranger facilement et de façon peu encombrante le tuyau d'aspiration et le suceur de sol sur l'appareil
- Mobilité élevée grâce aux deux roues en caoutchouc et aux deux roues orientables
- Très bonne protection contre le basculement grâce à son centre de gravité bas
- Le câble secteur de 12 m s'enroule simplement et proprement autour du bloc moteur ou s'accroche au crochet rabattable prévu à cet effet
- La prise intégrée permet de connecter la brosse d'aspiration électrique ESB 280, qui peut être utilisée pour augmenter l'effet d'aspiration
- Tension nominale: 240 V
- Puissance d'entrée: 800 W
- Flux d'air max.: 53 L/s
- Sous pression: 24 kPa
- Poids de la machine: 6,6 kg
- Longueur de câble: 12 m



N° article	Condit.
0701 113 17	1

Contenu Art. N°	Designation	N° article	Quantité
0701 113 17	Tube coudé avec réglage de l'aspiration		1
	Flexible d'aspiration	0701 117 004	1
	Buse combinée	0701 117 005	1
	Buse pour tissus d'ameublement, enfichable	0702 400 233	1
	Suceur biseau		1
	Brosse d'aspiration, enfichable	0702 400 427	1
	Tube métallique chromé	0702 400 515	2
	Panier-filtre principal		1
	Filtre à air standard	0701 112 007	1
	Sac-filtre en toile	0701 112 010	3
	Filtre de protection du moteur		1

**Product detail picture**

