

TABLEAU DE SELECTION DES MOUSSES POLYURETHANE : COMBLER – CALFEUTRER – ISOLER – INSONORISER



DESIGNATION	MOUSSE DE MONTAGE PU	PURLOGIC DUO	PURLOGIC PREMIUM	PURLOGIC FLEX	PURLOGIC ZERO
Art.N°	0892 500 100	0892 142 105	0892 152 1	0892 142 9	0892 142 810
CONDIT.	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12

CONTENU	500 ml	750 ml	750 ml	750 ml	750 ml
COULEUR	Beige/Champagne	Grise	Beige/Champagne	Grise	Blanche
RENDEMENT	25 litres	47 litres (en mode pistolable)	38 litres	35 litres	15 litres (en mode pistolable)

UTILISATIONS	<ul style="list-style-type: none"> Mousse polyuréthane prête à l'emploi Usages multiples pour petites applications singulières. Calfeutre, isole, fixe. Buse de rechange Art.N°0891 151 0 	<ul style="list-style-type: none"> Mousse polyvalente économique prête à l'emploi. Assure un rendement très élevé. Peut être appliquée à des températures négatives jusqu'à -5 °C. Dispose de la tête Duo 2 en 1 pour une utilisation en mode manuel ou pistolable. Buse en option (Art.N°0892 141 05) 	<ul style="list-style-type: none"> Mousse polyuréthane haut de gamme prête à l'emploi. Séchage rapide. Rendement élevé. Densité élevée une fois sèche. 	<ul style="list-style-type: none"> Usages multiples. Mousse flexible spéciale pour maisons et bâtiment basse consommation. Application possible en cas de support très froid jusqu'à -15 °C. 	<ul style="list-style-type: none"> Mousse expansive hybride de nouvelle génération. 100% sans isocyanate. Sans CMR Meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs. Dispose de la tête Duo 2 en 1 pour une utilisation en mode manuel ou pistolable. Buse en option (Art.N°0892 141 05)
	Manuelle	2 en 1 - Manuelle et pistolable	Pistolable	Pistolable	2 en 1 - Manuelle et pistolable
	Mousse monocomposant	Mousse monocomposant	Mousse monocomposant	Mousse monocomposant	Mousse monocomposant

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

COLLER - FIXER



DESIGNATION	PURLOGIC COLLE MOUSSE PU	PURLOGIC COLLE MOUSSE PU TUILES	PURLOGIC FAST
Art.N°	0892 152 125	0892 324 2	0892 144
CONDIT.	1/12	1/12	1/12

CONTENU	800 ml	750 ml	400 ml
COULEUR	Orange	Gris béton	Verte claire
RENDEMENT	14 m ²	40 litres / 12-15 m ²	10 litres

UTILISATIONS	<ul style="list-style-type: none"> Colle mousse multi-usages prête à l'emploi. Surpuissante. Idéale pour le collage des panneaux d'isolation extérieurs. Séchage rapide sans retrait. Faible expansion. 	<ul style="list-style-type: none"> Colle mousse pour tuiles prête à l'emploi. Ultra économique. Rendement élevé. Résistance élevée. Rapport de test disponible gage de garantie et de qualité. 	<ul style="list-style-type: none"> Mousse élaborée pour le collage des chambranles de portes bois, huisseries bois, etc. Mise en œuvre simple et rapide.
	Pistolable	Pistolable	Manuelle
	Mousse monocomposant	Mousse monocomposant	Mousse bicomposant

RESISTER AU FEU



MOUSSE PU CF 240 MANUELLE	MOUSSE PU CF 240 PISTOLABLE	MOUSSE PU INTUMESCENTE COUPE-FEU
0892 152 563	0892 152 564	0893 303 200
1/12	1/12	1/6

750 ml	750 ml	380 ml
Rouge / Rose	Rouge / Rose	Bordeaux
En boîte : env. 34 litres. En joint : env. 18 mètres.	En boîte : env. 44 litres. En joint : env. 35 mètres.	2,1 litres

<ul style="list-style-type: none"> Usages multiples pour petites applications. Résiste au feu jusqu'à 240 minutes (selon le type de montage et d'application)* Ne convient pas pour le passage de câbles électriques. Dispose de l'agrément coupe-feu Warringtonfire N°20289 A. <p>*Voir rapport d'essai et fiche technique</p>	<ul style="list-style-type: none"> Usages multiples. Rendement très élevé. Résiste au feu jusqu'à 240 minutes (selon le type de montage et d'application)* Ne convient pas pour le passage de câbles électriques. Dispose de l'agrément coupe-feu Warringtonfire N°20289 A. <p>*Voir rapport d'essai et fiche technique</p>	<ul style="list-style-type: none"> Spécialement élaborée pour le passage de câbles électriques. Dispose de l'Agrément Technique Européen ATEN°11/0528 Utilisation avec pistolet compatible EasyMax - Art.N°0893 303 206 uniquement.
Manuelle	Pistolable	Pistolable
Mousse monocomposant	Mousse monocomposant	Mousse bicomposant