

## NETTOYANT POUR JANTES PREMIUM



**Nettoyant spécial sans acide pour toutes les jantes en acier et en alliage léger.**

**Le changement de couleur indique que le produit agit**

**Effet facile à nettoyer**

Adhérence réduite des poussières de freinage grâce à la formation d'un film de protection sur la jante.

**Concentration d'additif puissant, sans acide**

- N'attaque pas la surface des jantes ni les boulons de roue
- Élimine même les particules de rouille en surface
- Facile à utiliser et économique

**Aérosol utilisant de l'air pur comme propulseur**

- Application à 360° Pulvérisation dans toutes les positions
- Motif de pulvérisation parfait

**N'utilise pas de propulseurs inflammables ou nocifs**

**Pas de mélange du produit avec le propulseur**

- Vidage quasi complet
- Protection du produit optimale

**Extrêmement sûr.**

Ne forme pas de mélanges vapeur/air explosifs.

**Instructions**

Pulvériser le produit complètement et uniformément sur les jantes à une distance d'environ 20 cm. Laisser le produit agir pendant 3-5 minutes selon le degré d'encrassement. L'agent actif passe du rouge au violet pendant le temps d'action. Ensuite, rincer soigneusement la jante avec un jet d'eau puissant ou un appareil de nettoyage haute pression. L'effet nettoyant peut être renforcé en utilisant une brosse manuelle pour jantes Würth, notamment avec les saletés tenaces, les surfaces rugueuses ou dans les recoins.

Art. N°	0893 476 505	0893 476 520	0893 476 500
Condit.	1	1	1/6
Teneur	5 l	20 l	400 ml
Conteneur	Bidon	Bidon	Bombe aérosol
Base chimique	Mixture of surfactants and selected complex compounds	Mixture of surfactants and selected complex compounds	Mixture of surfactants and selected complex compounds
Odeur/parfum	Caractéristique	Caractéristique	Caractéristique
Couleur	Vert jaune	Vert jaune	Vert jaune
pH value/conditions	7.5 / Non dilué	7.5 / Non dilué	7.5 / Non dilué
Density/conditions	1,08 g/cm <sup>3</sup> / 20°C	1,08 g/cm <sup>3</sup> / 20°C	1,08 g/cm <sup>3</sup> / 20°C
Durée de conservation à partir de la production	36 Mois	36 Mois	36 Mois
Sans AOX	Oui	Oui	Oui
Sans silicone	Oui	Oui	Oui
Biodégradable	Oui	Oui	Oui
Sans acide phosphorique	Oui	Oui	Oui

Art. N°	Produits associés
0891 350 102	Brosse manuelle à manche ergonomique
0891 350 211	Brosse à jante

### Domaine d'application

La combinaison d'agents actifs sans acide élimine les saletés même les plus tenaces, telles que les résidus de freinage, les saletés de la route, les résidus d'huile et de caoutchouc ainsi que les particules de rouille en surface sur toutes les jantes en acier et en alliage léger.

### Avis

Ne pas appliquer sur les jantes chaudes ou à la lumière directe du soleil, ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.

Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience. Procéder à des essais au préalable !