

PNEUMATIKUS AXIÁLIS CSAVARHÚZÓ DAS 1/4"



Cikkszám	0703 413
Alkatr. menny.	1
Fordulatszám	1800 ford./perc(f/p)
Min./max. forgatónyomaték	2,2-10 Nm
Üzemi nyomás	6,3 bar
Tömlő min. belső átmérő	9 mm
Gép tömege	1,2 kg

Egyesével dobozolt

Szállítási terjedelem a következő cikkszámhoz:	Cikkszám	Szám	Megnevezés
0703 413	0715 311 34	1	Imbuszkulcs, colos méretek

Megjegyzés

- Kizárólag 1/4"-os E 6,3-as dugókulcsokat és dugókulcsstartókat használjon
- A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét

Állítható súrlódó tengelykapcsoló a pontos nyomatékszabályozáshoz.

Könnyen szabályozható fordulatszám

A csavarok könnyű becsavarása az érzékeny kapcsolónak köszönhetően

Gyors, szerszám nélküli bitsere

Gyorsbefogó 1/4"-os dugókulcsokhoz

Be- és kihajtás

Bal-jobb irányváltás

Nincs kiáramló levegő a munkaterületen

Levegőelvezetés hátul a csatlakoztatott levegő elvezető rendszerrel