

FÚRÓKALAPÁCS/VÉSŐKALAPÁCS BMH 45-XE



Cikkszám	0702 557 1
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	230 V/AC
Teljesítményfelvétel	1500 W
Min./max. üresjárat sebesség	0-305 ford./perc(f/p)
Min./max. ütésszám	1380-2760 ford./perc(f/p)
Ütési energia	12,5 J
Szerszámbefogó típusa	SDS max
Min./max. furatátmérő betonban	12-45 mm
Gép tömege	8,9 kg
Kábelhossz	4 m

Nagy teljesítményű és rezgés-csillapított, 8 kg-os fúrókala-pács/vésőkálapács SDS-max befogószárral.

Kényelmes munka

Hosszan tartó vésési munkáknál nem kell folyamatosan lenyomva tartania a kapcsolót.

Állítható fúró- és ütőteljesítmény

A fúró- és ütőteljesítmény az elektronikus állítógomb egyszerű elforgatásával növelhető vagy csökkenthető.

Működési hiba kijelzése

A szerviz LED jelzi a hibás működést, és a szénkefe cseréje azonnali szükségességét.

Gyors fúrás és rendkívül egyenletes járás

A rezgés-csillapítás védi a felhasználó ízületeit. Rövidebb fúrási időtartamok nagy ütőerővel.

Fáradtságmentes munkavégzés

A 12 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást.