

GYÉMÁNT CSEMPE FÚRÓKORONA KÉSZLET NEDVES FÚRÁSHOZ



10 részes: Méretenként 1 db fúrókorona, Ø 5, 8, 10, 12, 14 mm és 2 db Ø 6 mm, fúrósablon Ø 4–14 mm, bittartó és kilököberendezés. 1/4"-os hatlapú bitbefogóval, főleg akkus fúrógépekhez.

Igen nagyfokú pontossággal történő fúrás

Tiszta szélek, pontos furatok

Nem hasítja szét vagy repeszt meg a csempéket

Kiegészítő nyílások a vágásterületben

Optimális, egyenletes hűtő-kenőanyag adagolás

1/4"-os hatlapú bitbefogó

Nagyon gyorsan megoldható/cserélhető bitek

A bitbefogó belül üreges, a bit test pedig további nyílással van ellátva

Könnyen kivethető fúrómag

Útmutató

Kizárólag nagy teljesítményű akkus fúrógépekkel használható (min. 12 V), ütőmechanizmus nélkül! A munka elvégzéséhez csak az akkus fúrógép súlyát használja fel, a z érintkezési nyomást pedig tartsa a lehető legegyszerűbben.

Max. 10 mm-es anyagvastagság. Ajánlott fordulatszám min. 1000 1/min. Gondoskodjon a folyamatos, megfelelő vízellátásról – soha ne végezze a fúrást szárazon!

A fúrósablont úgy helyezze el, hogy az aktív központozító furat mindig a legalacsonyabb ponton legyen. A fúrómagot minden fúrás után vegye ki

Cikkszám	0651 900 001
Alkatr. menny.	1
Terméktömeg (darabonként)	678 g

Szállítási terjedelem a következő cikkszámhoz:	Jelölés	Cikkszám	Szám
0651 900 001		0614 176 711	1
	4 mm	0651 910 400	1
	5 mm	0651 910 500	1
	6 mm	0651 910 600	2
	8 mm	0651 910 800	1
	10 mm	0651 911 000	1
	12 mm	0651 911 200	1
	14 mm	0651 911 400	1
	Fúrósablon	0651 920 001	1

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Vízömlő	0651 920 002

Alkalmazási terület

Mindenhová, ahol téglát vagy csempét kell fúrni, és ahol a hagyományos keményfém csempéfúrókkal már nem lehet boldogulni.

A legkeményebb anyagok, pl. finom égetett agyagáru, magas hőmérsékleten égetett csempék, téglák, mázas csempék, kerámia, vékony gránit és márványlapok, stb. fúrásához.