

DIGITÁLIS CSÍPTETŐS AMPERMÉRŐ AM 600 AC/DC



Digitális csíptetős ampermérő kiterjedt mérési opciókkal, **effektív érték mérés (TRMS),** **automatikus tartomány funkció** és **LED-es mérési pont megvilágítás kereskedelmi és ipari professzionális használatra.**

A CAT III 600 V környezetben biztonságos használatra tanúsított Würth AM 600 alapvető funkciókat kínál elektromos és elektronikus rendszerekben keletkezett hibák és számos probléma észlelésére.

Tulajdonságok:

- AC/DC áram, AC/DC feszültség, ellenállás, folytonosság, dióda, frekvencia és kapacitás mérésére alkalmas
- Használható AC/DC feszültségekre 600 V-ig és AC/DC áramerősség mérésére 600 A-ig
- Ellenállásmérés 60 MΩ-ig
- Min/max gomb a maximális vagy minimális mért érték, vagy a két érték közötti különbség megjelenítéséhez
- Választás kézi és automata méréstartomány váltás között
- Kijelzett érték tartása funkció
- Automatikus kikapcsolás 15 perc után
- A mérőműszert védő biztosított bemenetek
- LCD kijelző 6000 számjegyhez
- Megfelel az EN 61010-2-032 szabvány követelményeinek

Cikkszám	0715 53 715
Alkatr. menny.	1
Kijelző	6000 számjegy
Befoglaló átmérő	23 mm
Min./max. áramerősség mérési tartomány	10 mA/AC-600 A/AC
Mérési tartomány 2. min./max. áramerősség	10 mA/DC-600 A/DC
Min./max. feszültség mérési tartomány	1-600 V/AC
2. min./max. feszültség mérési tartomány	1-600 V/DC
Min./max. elektromos ellenállás mérési tartomány	0,1 Ohm-60 MΩ
Túlfeszültség-védelmi kategória	CAT III/600 V
IP érintésvédelemi osztály	BUP 20
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma	3 db

Alkalmazási terület

Elektromos berendezések, kapcsolószekrény kialakítás, E-K hibrid, általános elektromos és elektronikai rendszerek.

Megjegyzés

Használjon a mérési osztálynak megfelelő egyéni védőfelszerelést.