

## HARAPÓFOGÓ



- DIN 5241, német forma

Hossz		Tömeg g	Kivitel	Cikkszám	Cse./db
mm	inch				
180	7	310	Polírozott fej, a nyele feketére atramentálva	<b>0715 02 01</b>	1
210	8	405		<b>0715 02 02</b>	
250	10	595		<b>0715 02 03</b>	

05/2013

## HARAPÓFOGÓ (RABIC FOGÓ)



- DIN 5242

Hossz		Tömeg g	Kivitel	Cikkszám	Cse./db
mm	inch				
200	8	230	Polírozott fej, a nyele feketére atramentálva	<b>0715 02 04</b>	1
220	8 ½	335		<b>0715 02 05</b>	
250	10	390		<b>0715 02 06</b>	
280	11	450		<b>0715 02 07</b>	

P 12 4141/M 10 1540

WÜRTH Szereléséstechnika Kft. - 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.: (00 36) 23/418-130 - Nyomtatva Magyarországon