

SZERSZÁMKOFFER



ORSY

16 db rendszerkofferben, 8.4.1. Különösen alkalmas elektromos és hibrid járművekhez.

Nagy választék

Alapvető VDE szerszámokkal és tartozékokkal felszerelt szerszámkoffer

Megjegyzés

A VDE szerszámok alkalmasak feszültség alatti alkatrészekeken végzett munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC), betartva az összes biztonsági óvintézkedést.



| | |
|---|---------------------|
| Cikkszám | 5964 502 001 |
| Cs.e./db | 1 |
| Hosszúság x Szélesség x Magasság | 500 x 380 x 87 mm |
| Darabszám a készletben | 16 db |

| Szállítási terjedelem a következő cikkszámhoz: | Jelölés | Cikkszám | Db |
|--|--|---------------------|----|
| 5964 502 001 | VDE csavarhúzó Lapos 1,0 x 5,5 mm | 0613 631 055 | 1 |
| | VDE csavarhúzó Phillips fej 2 | 0613 632 2 | 1 |
| | VDE kerek laposfogó, DIN ISO 5745, IEC 60900 210 mm | 0714 01 577 | 1 |
| | VDE 3/8 colos hosszabbító 150 mm | 0715 003 01 | 1 |
| | VDE 3/8 colos racsní 200 mm | 0715 003 038 | 1 |
| | 3/8 colos VDE dugókulcs 8 mm | 0715 003 08 | 1 |
| | 3/8 colos VDE dugókulcs 10 mm | 0715 003 10 | 1 |
| | 3/8 colos VDE dugókulcs 12 mm | 0715 003 12 | 1 |
| | Két érintkezéses feszültségvizsgáló készülék Multi-Tester Pro II LED | 0715 53 165 | 1 |
| | Szigetelősapka, 3,5 kV 8-14 mm | | 3 |
| | Védőszemüveg CEPHEUS® | 0899 102 250 | 1 |
| | Feszültség elleni védőkesztyű Méret 10 | 0899 400 930 | 1 |
| | Elektromos szigetelőszalag 15 mm; 10 m | 0985 103 | 2 |
| | Rendszerkoffer 8.4.1 | | 1 |