

VDE FOGÓ ÉS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET



△1000 V

8 darabos készlet

- A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
- A kiváló minőségű szerszámacélból készült fogó hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít
- Oldalsípőfogó keskeny fejkialakítással a hozzáférés megkönnyítéséhez
- Kerek laposfogó a hajlításnak magas szinten ellenálló csőrrel
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű komfortos nyél a biztonságos munkavégzéshez

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Cikkszám | 0714 01 582 |
| Cs.e./db | 1 |
| Szerszámok száma a készletben | 8 db |

| Szállítási terjedelemből a következő cikkszámhoz: | Jelölés | Cikkszám | Cs.e./db |
|---|--|---------------------|----------|
| 0714 01 582 | VDE csavarhúzó sliccelt 0,4 x 2,5 mm | 0613 631 025 | 1 |
| | VDE csavarhúzó sliccelt 0,8 x 4,0 mm | 0613 631 04 | 1 |
| | VDE csavarhúzó sliccelt 1,2 x 6,5 mm | 0613 631 065 | 1 |
| | VDE csavarhúzó PH1 | 0613 632 1 | 1 |
| | VDE csavarhúzó PH2 | 0613 632 2 | 1 |
| | VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900 | 0714 01 570 | 1 |
| | VDE oldalsípő fogó DIN ISO 5749, IEC 60900 | 0714 01 572 | 1 |
| | VDE kerek laposfogó, DIN ISO 5745, IEC 60900 | 0714 01 577 | 1 |