


## 2K MŰSZERÉSZ FOGÓ



### Finom vágásra alkalmas fogó precíziós munkákhoz

- Szabvány: DIN ISO 9654
- Bőrbarát kétkomponensű fogantyú burkolat
- Nemesacél csappal illesztett csukló, nyitórugó nyitáshatárolóval
- Nem letöréses vágás, precíziós köszörlésű, éles síkba vágáshoz

A kép illusztráció

<b>Hosszúság</b>	125 mm
<b>Vágóél hossza</b>	9 mm
<b>Pofavastagság</b>	7,5 mm
<b>Anyag</b>	Szerszámacél
<b>Bevonat</b>	Barnított

Cikkszám	0714 07 542	0714 07 543	0714 07 544	0714 07 545
<b>Alkatr. menny.</b>	1/10	1/10	1/10	1/10
<b>Pofaszélesség</b>	12,5 mm	12,5 mm	13,5 mm	13,5 mm
<b>Min./max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén</b>	0,2-1 mm	0,2-1 mm	0,2-1,6 mm	0,2-1,6 mm
<b>Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén</b>			1,2 mm	1,2 mm
<b>Kivitel</b>	Keskeny fej	Keskeny fej, Excenteres leszorítóval		Excenteres leszorítóval