

MINI DIGITÁLIS MULTIMÉTER



A kicsi mérőműszer egyaránt alkalmas egyen- és váltakozó áram mérésre, továbbá ellenállásmérésre, szakadásvizsgálatra, dióda-tesztelésre és érintés nélküli feszültségvizsgálatra.

Masszív, folyadéktól védő gumiház és fóliázott kezelőfelület.

A mérővezetékek a készülék hátoldalán rögzíthetők, az esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Érintés nélküli feszültségvizsgálat

Fixen csatlakoztatott mérővezetékek, adattárolási lehetőség, dióda-tesztelés, szakadásvizsgálat, beépített LED-világítás és automatikus tartomány észlelés.

Mérési tartományok:

- Ellenállás 0-20 MΩ
- 0-600 V/AC
- 0-600 V/DC

LCD-kijelző, 2000 jegyű

Tápellátás: 2 db mikroelem

Túlfeszültségi kategória: CAT III 1000 V

Védettségi fokozat: IP 54

A készülék automatikus kikapcsolása, 15 perc után

Súly: 145 g

Cikkszám	0715 53 370
Alkatr. menny.	1
Kijelző	LCD, 2000 számjegy
Min./max. feszültség mérési tartomány	0,5-600 V/AC
2. min./max. feszültség mérési tartomány	0,5-600 V/DC
Min./max. elektromos ellenállás mérési tartomány	0 Ohm-20 MOhm
Túlfeszültség-védelmi kategória	CAT III/1000 V
IP érintésvédelemi osztály	IP 54
Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés	1,5 V Micro AAA
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma	2 db