

## DIGITÁLIS MULTIMÉTER, MM 600 TRMS



Modern, digitális multiméter hatékony érték-méréssel (TRMS), vezetékszakadás érzékelővel és LED fényvel kereskedelmi és ipari professzionális használatra.

A CAT IV 600 V környezetben biztonságos használatra tanúsított Würth MM 600 alapvető funkciókat kínál elektromos és elektronikus rendszerekben keletkezett hibák és számos probléma észlelésére.

### Tulajdonságok:

- AC/DC áram, AC/DC feszültség, ellenállás, átütés és dióda mérésére alkalmas
- Használható AC/DC feszültségekre 600 V-ig és AC/DC áramerősség mérésére 10 A-ig
- Ellenállásmérés 20 M $\Omega$ -ig
- Érintés nélküli feszültségvizsgálat (optikai és akusztikus) a vezetékszakadás gyors észlelésére
- Kijelzett érték tartása funkció
- Automatikus kikapcsolás 15 perc után
- A mérőműszert védő biztosított bemenetek
- LCD kijelző 2000 számjegyhez
- Megfelel az EN 61010-2-033 szabvány követelményeinek

<b>Cikkszám</b>	<b>0715 53 415</b>
<b>Alkatr. menny.</b>	1
<b>Kijelző</b>	2000 számjegy, LCD
<b>Min./max. feszültség mérési tartomány</b>	1-600 V/AC
<b>2. min./max. feszültség mérési tartomány</b>	0,1-600 V/DC
<b>Min./max. áramerősség mérési tartomány</b>	0,1 $\mu$ A/AC-10 A/AC
<b>Mérési tartomány 2. min./max. áramerősség</b>	0,1 $\mu$ A/AC-10 A/DC
<b>Min./max. elektromos ellenállás mérési tartomány</b>	0,1 Ohm-20 MOhm
<b>Túlfeszültség-védelmi kategória</b>	CAT IV/600 V
<b>IP érintésvédelemi osztály</b>	BUP 20
<b>Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés</b>	Micro AAA
<b>Tölthető akkuk/akkumulátorok száma</b>	2 db

### Alkalmazási terület

Elektromos berendezések, kapcsolószekrény kialakítás, napenergia-technológia, E-K hibrid, általános elektromos és elektronikai rendszerek.

### Megjegyzés

Használjon a mérési osztálynak megfelelő egyéni védőfelszerelést.