

## TENGELYANYA KULCS

Porvédő sapkák és tengelyanyák le- és felszereléséhez.



<b>Belső négyszög hajtás</b>	3/4 col
<b>Kihajtás módja</b>	Belső négylapú
<b>Hosszúság</b>	205 mm

Kulcsnyílás	Terméktömeg (darabonként)	Cikkszám	Cs.e./db.
60 mm	1600 g	<b>1952 001 095</b>	1
65 mm	1800 g	<b>1952 001 096</b>	1
70 mm	2000 g	<b>1952 001 097</b>	1
80 mm	2400 g	<b>1952 001 098</b>	1
85 mm	2600 g	<b>1952 001 099</b>	1
90 mm	2800 g	<b>1952 001 100</b>	1
95 mm	3000 g	<b>1952 001 101</b>	1
100 mm	3200 g	<b>1952 001 102</b>	1
105 mm	3400 g	<b>1952 001 103</b>	1
110 mm	3600 g	<b>1952 001 104</b>	1
115 mm	3800 g	<b>1952 001 105</b>	1

### Alkalmazási terület

- 1952001095, 1952001096, 1952001097: Univerzális tehergépjármű/haszongépjármű
- 1952001098: Scania tengelyanya 124 L/144 L FA
- 1952001099, 1952001100, 1952001101, 1952001102, 1952001103, 1952001104: Univerzális tehergépjármű/haszongépjármű
- 1952001105: FA Volvo FH 12 és FH 16, MY 93-tól kezdve