

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ ÉS ASZTALI KÖRFŰRÉSZ KTS 140 COMBI



Sokoldalú, kompakt, robusztus asztali körfűrész és gérvágó fűrész rászertelt univerzális fűrészlappal, párhuzamos ütközővel, nyomórúddal, védőfedéllel és szerelőszerzőszámmal. Tökéletes a hossz-, kereszt-, gér- és ferde vágások könnyű, pontos és biztonságos kivitelezéséhez.

Hosszú élettartam

Nagy teljesítményű, minőségi indukciós motor a karbantartásmentes, folyamatos üzemhez.

Gyors, egyszerű átállítás

Szerzőszámmal cserélhető asztali körfűrészről aprítófűrészbe

Közvetlen és pontos szerelés

Reteszelt pontok a szabványos dőlésekhez és gérzőkhez

Könnyen szállítható és használható építési területeken történő helyváltoztatáshoz

Kivehető támaszlábak és beépített hordozó markolatok

Pontos eredmények

Állítható munkadarab ütköző

Cikkszám	0701 435 0
Cs.e./db.	1
Névleges feszültség	230 V/AC
Max. üresjárat fordulat/szám	2850 ford./perc(f/p)
Max. fűrészlap átmérő	250 mm
A következő furatátmérőhöz	30 mm
Max. gérzőszög	45 fok
Gép tömege	37 kg
Kábelhossz	2 m

Alkalmazási terület

Fa és hasonló anyagok fűrészeléséhez