

KÉT ÉRINTKEZÉSES FESZÜLTÉGVIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉK MULTI-TESTER PRO II LCD



Cikkszám	0715 53 175
Cs.e./db.	1
Kijelző	LCD
Min./max. AC feszültségtartomány	3-1000 V/AC
Min./max. DC feszültségtartomány	4-1400 V/DC
Min./max. frekvencia	0/1000 Hz
Folytonosságvizsgálat, min./max. elektromos ellenállás	0-10 kOhm
Min. Fázisellenőrzési feszültség	100 V/AC
Kapcsolható terhelés	230 V/AC feszültségen 30 mA
Dióda tesztelés	Igen
Polaritás tesztelése	Igen (az LCD-kijelzőn -)
PELV kijelző	Vizuális, Rezgő üzemmód
Kijelzőn megjelenített min./max. elektromos ellenállás	0,001-199,9 kOhm
Min./max. megjelenített frekvencia	16,6-500 Hz
IP érintésvédelemi osztály	IP 65
Túlfeszültség-védelmi kategória	CAT IV/1000 V
EN szabvány	61243-3
Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés	1,5 V Micro AAA
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma	2 db
Hosszúság x szélesség x mélység	300 x 75 x 20 mm
Tömeg	290 g
Hosszúság	300 mm

Megjegyzés

Az ujjérintés nélküli tesztelés lehetővé teszi a teljes védőöltözet viselését

CAT IV túlfeszültség kategória (1000 V) – alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez

Ellenőrzőeszköz maximális biztonsági szinttel
(CAT IV 1000 V)

Intuitív kezelés, nincs szükség előbeállításra

Automatikus ellenőrzéstartomány-választék

Feszültség megjelenítése akkumulátor nélkül is

Vizuális és vibrációs figyelmeztetés 35 V AC/DC-től akkumulátoros működés esetén

FI/RCD-terhelési teszt két gombnyomással

Az FI kapcsoló szándékos kioldása a terhelés nyomógombos aktiválását teszi lehetővé, így a védővezető szintén mérhető.

4-mm-es csavarozható adapter tesztzondához

- Továbbfejlesztett rögzítés a biztonsági és CEE aljzatban
- Keskeny nyílású dugaljakhoz

Energiatakarékos

Automatikus kikapcsolás

