

## UNIVERZÁLIS FÉMDÜBEL W-MG



### Alkalmazási terület

Csőrendszerek rögzítése, beleértve a mennyezeti területen való rögzítést is (műszaki engedély nélkül)

Gázcsövek rögzítése

Vízvezetékek és csőbilincsek rögzítése

### Teljesítés igazolása


Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120 (rögzítési alap: Lyukacsos téglá, VPB  $\geq 12$ , lyukacsos mészhomok téglá, PSLB  $\geq 12$ , gázbeton, szilárdsági osztály  $\geq 4$ ), tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)

**Belső menetes dübel porózus felületekbe, pl. horzsaköbe, könnyű- vagy gázbetonba való rögzítésekhez. Horganyzott acél**


- Különbéféle felületekben használható: AC2/AC4 osztályú gázbeton, lyukacsos téglá, horzsakő, könnyű beton
- A dübelt az AC2 osztályú gázbetonba előfúrás nélkül szintig be kell kalapálni
- Könnyen szerelhető
- Saszeges szerelésű használatra
- Az M8 tőcsavarral együtt használt W-MG 8 fémdübel megfelel a gázszerelésre vonatkozó német műszaki iránymutatásoknak (TRGI). Az irányelvek 3.3.7.2 pontja a belső csövezés lefektetésének követelményeit határozza meg: „A csövek rögzítésének tűzállónak kell lennie. A csőrögzítés tartóelemeinek nem éghető anyagból kell lenniük.”
- Fa- és forgácslapcsavar használható
- Horganyzott acél

Dübelátmérő	Dübelhossz (l)	Fúró névleges átmérője PB 4 esetén (d 0)	Fúró névleges átmérője lyukas téglában (d 0)	Fúró névleges átmérője habkőben (d 0)	Cikkszám	Cs.e./db.
6 mm	32 mm	3,5 mm	8 mm	6 mm	<b>0905 306</b>	200
8 mm	38 mm	6 mm	10 mm	8 mm	<b>0905 308</b>	200
8 mm	60 mm	6 mm	10 mm	8 mm	<b>0905 308 60</b>	100
10 mm	60 mm	8 mm	14 mm	12 mm	<b>0905 310</b>	100


### Elhelyezés:




Fúrjon egy lyukat




Helyezze be a dübelt




Üsse be kalapáccsal




Helyezze be a csavart




Csavarja rá a csőbilincset




Helyezze be a dübelt



Üsse be kalapáccsal előfúrás nélkül



Helyezze be a csavart



Csavarja rá a csőbilincset

### Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú Átmérő 10 mm	<b>0641 201 012</b>
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú Átmérő 14 mm	<b>0641 201 422</b>
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú Átmérő 3 mm	<b>0641 203 006</b>
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú Átmérő 4 mm	<b>0641 204 007</b>
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú Átmérő 5 mm	<b>0641 205 008</b>
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú Átmérő 6 mm	<b>0641 206 010</b>
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú Átmérő 8 mm	<b>0641 208 012</b>
Univerzális fúrószár MFD-S Plus Átmérő 10 mm	<b>0641 231 016</b>
Univerzális fúrószár MFD-S Plus Átmérő 6 mm	<b>0641 236 011</b>
Univerzális fúrószár MFD-S Plus Átmérő 8 mm	<b>0641 238 011</b>
Lakatoskalapács nyélvédő hüvellyel	<b>0715 73 80</b>