

VIKING ARM EGYKEZES SZERELŐSZERZÁM



Kiváló minőségű egykezes szerelőszerzám profi szakemberek számára

- A milliméterpontos beállíthatóság révén precízen beállítható számos alkalmazáshoz
- Nehéz alkatrészek gyors és egyszerű összeszerelése emelés, leengedés és befogás révén
- Terhelhetőség korlát 150 kg

Cikkszám	0714 662 970
Cs.e./db	1
Max. külső befogási szélesség (L1)	215 mm
Min./max. belső befogási szélesség	155-380 mm
Kinyúlás (L2)	38 mm
Profilvastagság (L3)	6 mm
Szorítóerő	1,5 kN

Alkalmazási terület

Nehéz tárgyak emeléséhez, leengedéséhez és befogásához

Útmutató

A befogószerzám leengedése vagy kioldása két módon történhet.

A munkadarab a bal oldali kart működtetve engedhető le milliméteres pontossággal, míg a jobb oldali kar a teljes leengedésére való.