

DIGITÁLIS MULTIMÉTER PROFESSZIONÁLIS



Cikkszám	0715 58 550
Cs.e./db	1
Kijelző	6000 számjegy
Min./max. feszültség mérési tartomány	0,6 V/AC-750 V/AC
2. min./max. feszültség mérési tartomány	0,6 V/DC-1000 V/DC
Min./max. áramerősség mérési tartomány	10 μ A/AC/DC-10 A/AC/DC
Min./max. elektromos ellenállás mérési tartomány	1 Ohm-60 MOhm
Mérési tartomány min./max. kapacitás	1 nF-100 mF
Min./max. hőmérséklet mérési tartomány	-55 a következőig: 1200 °C
Túlfeszültség-védelmi kategória	CAT III/600 V
IP érintésvédelemi osztály	IP 54
Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés	1,5V LR6 AA
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma	2 darab

Tartalmaz: 2 x tesztvezeték, 2 x mérőcsúc, 1 x K hőelem érzékelő, 1 x érintésvédett burkolat

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Elem High Power	0827 112

Megjegyzés

Az innovatív funkciók és a mért értékek részletes leírásához tekintse át a műszaki adatlapot.

Sokoldalú TRMS multiméter a legfontosabb mindennapi funkciókkal a szakmunkák, az üzleti és az ipari vállalkozások számára. Karbantartáshoz, szereléshez, szolgáltatásokhoz. Robusztus, az érintésvédett burkolat révén.

- Feszültségmérés: AC, DC
- Áramerősség-mérés: AC, DC, akár 10 μ A áramerősségtől
- Ellenállás, kapacitás és hőmérséklet mérése
- Akusztikus szakadásvizsgálat, diódatesztelés
- Beállítható az alacsony impedanciás ($V_{LOWZ} = 500$ kOhm) feszültségmérés
- Érintésmentes feszültségjelző (NCV):
- Veszélyes feszültség kijelzése vörössel
- Beépített LED a könnyebb munkavégzésért sötét környezetben (mérési pont megvilágítása)
- Nagy, háttérvilágítású LCD-kijelző az optimális leolvashatóságért
- 6000 számjegyes felbontás a nagy pontosságért
- Automatikus tartomány-kiválasztás, AC/DC - érzékelés és lekapcsolás
- Nagyon könnyen kicserélhető biztosítékok

A készülék csatlakoztatható kapcsolószekrényekre, fémajtókra érintésvédett burkolatban lévő mágnessel

Az állítható lehajtható tartó különböző hajlásszögű beállítást tesz lehetővé

Mérőcsúcok tartója, 19 mm-es távolságban elősegíti a mérést az aljzaton