

KÖTŐZŐHEVEDER RÖGZÍTŐZÁRRAL ÉS SZERELVÉNNYEL

• Teherbírás max. 300 daN



Szélesség	25 mm
------------------	-------

Cikkszám	0963 80 248	0963 80 238
Cs.e./db	1	1
Típus leírás	KSG48	KSG54
Hosszúság	2000 mm	500 mm
Terméktömeg (darabonként)	0,231 kg	0,15 kg

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel	0963 80 202
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel	0963 80 203
Alumínium lekötőlap	0963 80 216
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel	0963 80 245
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel	0963 80 246
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel	0963 80 247
Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör	0963 80 250
Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör	0963 80 251
Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör	0963 80 252
Légi szállítási alumínium lekötősín perem nélkül	0963 80 265
Légi szállítási alumínium lekötősín perem nélkül	0963 80 266
Légi szállítási alumínium lekötősín perem nélkül	0963 80 267
Légi szállítási alumínium tetősín	0963 80 291
Rögztítőtányér, alumínium	0963 80 391
Légi szállítási alumínium lekötőlap	0963 80 962