

BARRE DI ANCORAGGIO PER ANCORANTI CHIMICI

BARRA FILETTATA MULTICONO W-VIZ-A



versione zincata



versione in inox



- completa di dado e rondella
- è un componente del seguente sistema certificato ETA:
WIT-VIZ (ETA-04/0095)



Ø filetto	lung. totale [mm]	spessore max. serrabile [mm]	Ø foro [mm]	prof. foro = prof. ancoraggio [mm]	acciaio zincato bianco classe 8.8 Art.	acciaio inox A4 classe 70 Art.	acciaio inox HCR classe 70 Art.
M8	65	15	10	40	0905 440 811	0905 450 811	-
M8	80	15	10	50	0905 440 801	0905 450 801	articolo speciale
M8	95	30	10	50	0905 440 802	0905 450 802	articolo speciale
M8	110	45	10	50	0905 440 803	0905 450 803	articolo speciale
M10	85	10	12	60	0905 441 001	0905 451 001	articolo speciale
M10	95	20	12	60	0905 441 002	0905 451 002	articolo speciale
M10	105	30	12	60	0905 441 003	0905 451 003	-
M10	135	60	12	60	0905 441 004	0905 451 004	articolo speciale
M10	175	100	12	60	0905 441 005	0905 451 005	articolo speciale
M10	110	20	12	75	0905 441 011	0905 451 011	-
M12	120	25	12	75	-	0905 451 231	-
M12	135	40	12	75	-	0905 451 232	-
M12	155	60	12	75	-	0905 451 233	-
M12	175	80	12	75	-	0905 451 234	-
M12	115	25	14	70	0905 441 211	0905 451 211	-
M12	110	10	14	80	0905 441 201	0905 451 201	articolo speciale
M12	125	25	14	80	0905 441 202	0905 451 202	articolo speciale
M12	150	50	14	80	0905 441 203	0905 451 203	articolo speciale
M12	200	100	14	80	0905 441 204	0905 451 204	-
M12	225	125	14	80	0905 441 205	0905 451 205	-
M12	265	165	14	80	0905 441 206	0905 451 206	-
M12	140	25	14	95	0905 441 221	0905 451 221	-
M12	145	25	14	100	0905 441 251	0905 451 251	articolo speciale
M12	180	60	14	100	0905 441 252	0905 451 252	articolo speciale
M12	220	100	14	100	articolo speciale	articolo speciale	-
M12	155	25	14	110	0905 441 261	articolo speciale	-
M12	170	25	14	125	0905 441 271	0905 451 271	-
M16	145	30	18	90	0905 441 611	0905 451 611	-
M16	160	30	18	105	0905 441 621	0905 451 621	-
M16	180	30	18	125	0905 441 601	0905 451 601	articolo speciale
M16	210	60	18	125	0905 441 602	0905 451 602	articolo speciale
M16	250	100	18	125	0905 441 603	0905 451 603	articolo speciale
M16	315	165	18	125	0905 441 604	0905 451 604	-
M16	200	30	18	145	0905 441 631	0905 451 631	-
M20	175	30	22	115	articolo speciale	articolo speciale	-
M20	230	25	24	170	0905 442 001	0905 452 001	-
M20	255	50	24	170	0905 442 002	0905 452 002	-
M20	305	100	24	170	0905 442 003	0905 452 003	-
M20	275	50	24	190	0905 442 021	0905 452 021	-
M24	290	50	26	200	0905 442 401	0905 452 401	-
M24	340	100	26	200	articolo speciale	articolo speciale	-
M24	315	50	26	225	articolo speciale	articolo speciale	-