








































PORTAINSERTI UNIVERSALI

	attacco inserti 	lunghezza totale [mm]	diametro esterno Ø [mm]	attacco avvitatore	esecuzione	Art.
	1/4"	51	14,8	 1/4"	inserimento espulsione rapido magnetico	0614 176 755
	1/4"	51	14,8	 1/4"	inserimento espulsione rapido	0614 176 756
	1/4"	77	14,5	 1/4"	innesto rapido magnetico	0614 176 708
	1/4"	51	14,5	 1/4"	innesto rapido	0614 176 711
	1/4"	66	10,7	 1/4"	inserimento espulsione rapido magnetico modello stretto	0614 176 634
	1/4"	65	10,2	 1/4"	con pulsante di espulsione magnetico	0614 176 638
	1/4"	74	11	 1/4"	magnetico anello di tenuta	0614 176 699
	1/4"	74	10	 1/4"	magnetico anello di tenuta	0614 176 702
	1/4"	50	11	 1/4"	magnetico anello di tenuta	0614 176 629
	1/4"	70	13	 1/4"	2 in 1: portainseriti e portabussola	0614 176 636
	1/4"	60	9,8/15	 1/4"	supermagnetico - battuta regolabile	0614 811 360
	1/4"	51	14,5	 7 mm	innesto rapido magnetico	0614 176 710
	1/4"	74	9,8	 7 mm	magnetico anello di tenuta	0614 176 672
	1/4"	45	11	 5/16"	anello di tenuta	0614 176 752
	1/4"	81	14,5	SDS - plus	innesto rapido magnetico	0614 176 701

Modelli lunghi con diametro esterno ridotto

	attacco inserti 	lunghezza totale [mm]	diametro esterno Ø [mm]	attacco avvitatore	esecuzione	Art.
	1/4"	120	9,8	 1/4"	magnetico anello di tenuta	0614 176 630
	1/4"	200	9,8	 1/4"	magnetico anello di tenuta	0614 176 631
	1/4"	150	10,3	 1/4"	con pulsante di espulsione magnetico	0614 176 639