

Crimpatrice per tubetti terminali

Crimpatrice manuale Premium prodotta in Germania

- Struttura compatta e leggera
- Con chiusura forzata per una crimpatura affidabile (sbloccabile)
- Elevata forza di crimpatura dovuta all'efficienza dei rapporti
- Impugnatura ergonomica a due componenti che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l'affaticamento



Solo a fini illustrativi



Tipo di connettore	Tubetti terminali
Forma profilo	Profilo trapezoidale
Lunghezza (L)	215 mm
Materiale	Acciaio per utensili
Superficie	Brunito
Materiale impugnatura	Plastica a 2 componente

Sezione trasversale filo min/max	Numero punti di crimpaggio	Art. n.	P. Qtà
0,25-6 mm ²	5 PZ	0714 107 191	1
10-25 mm ²	3 PZ	0714 107 192	1
35-50 mm ²	2 PZ	0714 107 193	1