

Capicorda a crimpare, giunto di testa

Isolati in PVC

Sezione trasversale filo min/max	4-6 mm ²
Colore	Giallo
Lunghezza	27 mm
Tensione nominale max	600 V/CA
Temperatura d'esercizio min/max	-10 al 75 °C
Materiale	Rame
Superficie	Stagnato
Materiale di isolamento	PVC
Senza alogeni	No
Senza silicone	No



Solo a fini illustrativi

Art. n. 0558 927 4

P. Qtà: 100 / 300

Compatibile con il sistema di stoccaggio ORSY

Dettagli/applicazione

Per cavi in rame con trefoli fini ed extra-fini

Indicazione

L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).

Prodotti correlati		Art. n.
Crimpatrice per capicorda isolati		0714 106 111
Pinza spelafili automatica autoregolante		0714 109 010
Prodotti correlati per	Denominazione	Art. n.
0558 927 4	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 597