

Capicorda a crimpare, con occhiello

Isolati in PVC

Tensione nominale max	600 V/CA
Temperatura d'esercizio min/max	-10 al 75 °C
Materiale	Rame
Superficie	Stagnato
Materiale di isolamento	PVC
Senza alogeni	No
Senza silicone	No



Sezione trasversale filo min/max	Colore	Foro flangia	Art. n.	P. Qtà
0,5-1 mm ²	Rosso	M3	0558 900 1	100
0,5-1 mm ²	Rosso	M4	0558 901 1	100/300
0,5-1 mm ²	Rosso	M6	0558 903 1	100/500
0,5-1 mm ²	Rosso	M10	0558 904 11	100
1,5-2,5 mm ²	Blu	M3,5	0558 907 2	100
1,5-2,5 mm ²	Blu	M4	0558 908 2	100/300
1,5-2,5 mm ²	Blu	M5	0558 909 2	100/300
1,5-2,5 mm ²	Blu	M6	0558 910 2	100/300 /500
1,5-2,5 mm ²	Blu	M8	0558 911 2	100
1,5-2,5 mm ²	Blu	M10	0558 912 2	100
4-6 mm ²	Giallo	M4	0558 914 4	100
4-6 mm ²	Giallo	M5	0558 915 4	100/300
4-6 mm ²	Giallo	M6	0558 916 4	100/300
4-6 mm ²	Giallo	M8	0558 917 4	100/300
4-6 mm ²	Giallo	M10	0558 918 4	100
4-6 mm ²	Giallo	M12	0558 919 4	50/100

Compatibile con il sistema di stoccaggio ORSY

Dettagli/applicazione

Per cavi in rame con trefoli fini ed extra-fini

Indicazione

L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).

Prodotti correlati	Art. n.
Crimpatrice per capicorda isolati	0714 106 111
Pinza spelafili automatica autoregolante	0714 109 010

Prodotti correlati per	Denominazione	Art. n.
0558 900 1	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 901 1	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 903 1	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 904 11	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 907 2	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 908 2	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 909 2	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 910 2	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 911 2	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 912 2	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 914 4	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 597
0558 915 4	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 597
0558 916 4	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 597
0558 917 4	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 597
0558 918 4	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 597
0558 919 4	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 597