

Occhiali di protezione Cetus®

Ottima protezione con design sportivo e moderno

Perfetta copertura degli occhi

Speciale tecnologia delle lenti con rivestimento di alta qualità

- Visione senza distorsioni
- Esterno dei cristalli estremamente resistenti ai graffi, interno con rivestimento permanente antiappannamento
- Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)



Tecnologia innovativa delle stanghette

Massimo comfort e buona aderenza grazie alle stanghette flessibili a due componenti



Solo a fini illustrativi

Materiale lente di protezione	Policarbonato
Protezione UV	400 nm
Resistenza meccanica	F (45m/s)

	Colore della lente di protezione	Norma EN	Marcatura lente di sicurezza	Peso prodotto (per pezzo)	Art. n.	P. Qtà
	Grigio	166, 172	5-2,5 W 1 FTKN	30,2 g	0899 102 321	1
	Trasparente	166, 170	2C-1,2 W 1 FT	29,9 g	0899 102 320	1

Dettagli/applicazione

