

Guanto resistente al taglio W-200 Level C

Guanti resistenti al taglio estremamente comodi e robusti con fibre Dyneema® e rivestimento in PU traspirante

- Eccellente temperatura e comfort ottimale per lunghi periodi grazie alla fibra Dyneema®
- Massimo comfort grazie al rivestimento in PU traspirante
- Elevato grado di resistenza all'abrasione e resistenza meccanica
- Buon adattamento e flessibilità



Gauge	13
Materiale supporto	Dyneema®/poliammide/fibre di vetro
Materiale rivestimento	Poliuretano
Normative	EN 388 EN 420
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	C
Categoria	2

Misura	Art. n.	P. Qtà
7	0899 400 761	6
8	0899 400 762	6
9	0899 400 763	6
10	0899 400 764	6
11	0899 400 765	6

Dettagli/applicazione

Per applicazioni con indicazioni moderate per quanto riguarda la protezione antitaglio e la resistenza all'abrasione in ambienti di lavoro asciutti

Prova di prestazioni



Dyneema® è un marchio registrato di DSM

Prodotti correlati

Clip portaganti con moschettone

Art. n.

0899 899 023