

## Detergente per officina

**Potente detergente ecologico appartenente alla gamma con pH neutro con capacità pulente estremamente elevata per pavimenti, macchinari ed impianti.**

### Lo sporco viene penetrato

Lo sporco oleoso e grasso non viene emulsionato ma penetrato e separato.

### Rispetta l'ambiente

- Biodegradabile al >95%
- Non contiene solventi organici
- Senza fosfato o composti di fosfato
- I metalli pesanti non si muovono nei condotti idrici
- Separazione rapida nelle acque reflue in conformità allo standard ecologico tedesco Test B 5105

### Particolarmente delicato sulla pelle

Valore del pH: 8,5

### Senza AOX e silicone

### Utilizzabile su tutte le superfici tradizionali



Contenitore	Tanica
Colore	Verde
Tempo di stoccaggio da produzione	24 Mese
Senza AOX	Sì
Senza silicone	Sì
Biodegradabile	Sì

Contenuto	Art. n.	P. Qtà
5 l	<b>0893 124</b>	1
20 l	<b>0893 124 1</b>	1

## Dettagli/applicazione

Può essere utilizzato manualmente o con dispositivi ad alta pressione per pulire i motori, utensili per macchinari, veicoli, pavimenti di qualsiasi tipo (salvo tappeti), cucine commerciali, macellerie, panetterie.

### Istruzioni

Diluire il detergente per officina con acqua, secondo il grado di sporco, bagnare la superficie sporca con la soluzione pulente, lasciare agire quindi strofinare o risciacquare. L'effetto pulente viene aumentato con l'uso di acqua calda.

### Concentrazioni d'uso:

- Macchine per la pulizia dei pavimenti 3-10%
- Dispositivi ad alta pressione 3-5%
- Pulizia manuale 3-50%

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

<b>Prodotti correlati per</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Art. n.</b>
0893 124	Rubinetto Rubinetto per tanica in plastica da 5l	<b>0891 302 01</b>
0893 124 1	Rubinetto DN 60 Rubinetto in plastica con attacco DN 60 per tanica in plastica da 20 l e fusto in plastica da 60 l	<b>0891 302 03</b>