

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Sega circolare manuale estremamente compatta e pratica a 12 V per risultati rapidi. Per segare il legno. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.

Per un lavoro semplice e senza sforzo

Estremamente compatta e dalla forma ergonomica

Ideale per tagli di precisione

La piastra di base in alluminio robusto, in combinazione con la guida corrispondente e il fermo parallelo in dotazione, permette il taglio di precisione.

Funzionamento senza polvere

La polvere viene estratta tramite un ugello di aspirazione in combinazione con un aspirapolvere industriale.

Batterie agli ioni di litio

Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.

Illuminazione ottimale della superficie di lavoro

Illuminazione a LED

Compatibile con tutti i prodotti con sistema a batteria da 10,8 V e 12 V.



Tensione nominale	12 V/CC
Numero di giri a vuoto max	1400 G/min
Per diametro foro	15 mm
Diametro lama per sega	85 mm
Profondità di taglio max a 90°	26,5 mm
Profondità di taglio max a 45°	17 mm
Lunghezza piastra base x larghezza piastra base	167 x 88 mm
Peso con batteria ricaricabile	1,4 kg

Numero di batterie/batterie ricaricabili	Capacità batteria	Art. n.	P. Qtà
0 PZ	0 Ah	5700 134 000	1
2 PZ	2 Ah	5700 134 002	1



Dettagli/applicazione



Prodotti correlati	Art. n.
Manicotto di raccordo universale ad aggancio	0702 400 043
Raccordo universale per estrazione della polvere	0702 400 247
Manicotto di raccordo universale	0702 400 249
Morsetto a vite per sega circolare	0702 155 2
Giunzione per sega circolare	0702 157 003
Binario di guida per sega circolare	0702 157 004
Batteria per utensili Würth Ioni di litio, 12 volt 4 Ah	5700 996 400