

Seghetto alternativo oscillante STP 150 Power-S

Con impugnatura sull'asta, ideale per l'uso in cantieri che presentino condizioni di lavoro difficili.

Molto potente

Il potente motore con protezione da sovraccarico ed elevata riserva di potenza consente di utilizzare l'utensile anche su travi particolarmente dure e spesse.

Incredibilmente robusto

Il piedino ad elevata resistenza alla flessione sopporta le condizioni di lavoro più difficili.

Preso sicura

Le superfici morbide al tatto dell'impugnatura ergonomica garantiscono la presa sicura e un elevato comfort di utilizzo.

Facile da utilizzare


Non è richiesto alcun utensile supplementare per cambiare la lama.



Tensione nominale	230 V/CA
Frequenza min/max	50/60 Hz
Classe di protezione	Classe di protezione II/isolamento di protezione
Potenza assorbita	780 W
Velocità corsa a vuoto min/max	500-3100 G/min
Numero stadi oscillazione	4 PZ
Lunghezza corsa	26 mm
Profondità di taglio max nel legno	150 mm
Profondità di taglio max su acciaio	10 mm
Profondità di taglio max in alluminio	20 mm
Peso dispositivo	2,6 kg
Lunghezza cavo	4 m
Funzioni	Cambio rapido lame seghetto

Art. n. 5706 702 27

P. Qtà: 1



Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet