

## Seghetto alternativo a batteria STP 12-A

**Seghetto alternativo da 12 V molto compatto e utile, con oscillazione a 3 stadi e ottime proprietà di regolazione delle curve. Ideale per il taglio di legno, alluminio e acciaio. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.**

### Per un lavoro semplice e senza sforzo

Profilo compatto, leggero ed ergonomico

### Migliori proprietà di scorrimento e protezione delle superfici delicate

Robusta piastra di base in alluminio con suola in plastica

### Sostituzione rapida delle lame senza l'ausilio di utensili

Con attacco per lama a sostituzione rapida

### Illuminazione ottimale dell'area di lavoro.

Con luce a Led integrata

### Batterie agli ioni di litio

Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.

### Compatibile con tutti i prodotti con sistema a batteria da 10,8 V e 12 V.




Tensione nominale	12 V/CC
Velocità corsa a vuoto min/ max	1500-2800 G/min
Lunghezza corsa	18 mm
Angolo taglio obliquo max	45 Gradi
Dispositivo di fissaggio utensile	Supporto a sostituzione rapida
Profondità di taglio max nel legno	70 mm
Profondità di taglio max in alluminio	3 mm
Peso con batteria ricarica- bile	1,5 kg
Peso senza batteria ricari- cabile	1,3 kg

Capacità batteria	Numero di batterie/batterie ricaricabili	Art. n.	P. Qtà
0 Ah	0 PZ	<b>5700 133 000</b>	1
2 Ah	2 PZ	<b>5700 133 002</b>	1



PICK YOUR POWER



Prodotti correlati	Art. n.
Batteria per utensili Würth Ioni di litio, 12 volt 4 Ah	5700 996 400